

- Digitalizza e comincia a leggere in pochi secondi (da vicino e da lontano)
- Documenti fino al formato A3 e testi in corpo 6
- Ingrandimento immagini in HD e tempo reale
- Fotocamera da 16 MP (8 volte superiore agli altri prodotti presenti sul mercato)
- Ingrandimento ottico e digitale fino a 21x, con zoom stabilizzato per una visione ottimale
- Portatile
- Leggero
- Compatto

Cos'è il Readit Scholar HD e per chi è pensato?

È una leggera telecamera, facile da trasportare, che si collega a qualsiasi computer tramite una porta USB. Controllata dal software Readit, è in grado di acquisire qualsiasi documento (da vicino o da lontano), di convertirlo in un testo ingrandito o di leggerlo tramite sintesi vocale.

Ciò significa che lettere, estratti conto, libri, romanzi, etichette ed altro ancora diventano accessibili alle persone cieche ed ipovedenti.

Inoltre funziona anche come video-ingranditore in HD a 60 fps, consentendo di ingrandire ciò che si scrive, appunti, scritte Iontane ed altro ancora.

La fotocamera può essere ruotata verso l'alto ed orientata in ogni direzione (rotazione a 340°), per vedere una presentazione powerpoint, la lavagna della classe o per la cura personale (effetto specchio).

Con la più alta risoluzione presente sul mercato (16 Mp) il Readit Scholar HD è l'unico prodotto portatile in grado di acquisire e leggere con la massima precisione documenti formato A3.

Queste caratteristiche lo rendono un prodotto ideale per studenti e professionisti!

Caratteristiche del Readit Scholar HD

Immagini in HD: con una qualità di trasmissione immagini a 720P (1280x720 pixel a 60 fps), lo Scholar HD fornisce un'immagine nettamente più nitida rispetto ad altri apparecchi, in particolare per gli ingrandimenti inferiori a 5X.

Montaggio Rapidissimo: Montare il Readit Scholar HD richiede meno di 8 secondi, compreso il collegamento del

AS your eyes linger on the azure sky and sandy shore, a multitude of exotic locations easily spring to mind.

Concorrenti a 3x

AS your eyes linger on the azure sky and sandy shore, a multitude of exotic locations easily spring to mind.

Scholar HD a 3x

cavo USB! Richiuderlo è altrettanto semplice, ed ancora più rapido, così che non dobbiate attardarvi alla fine di una lezione, ne affrettarvi per metterlo via in tempo!



Chiuso Fase I: 2 sec



Fase 2: 4 sec



Fase 3:6 sec

Acquisizione documenti A3: la maggiorparte dei prodotti basati sull'OCR e sulla lettura dei testi, riescono ad acquisire al massimo pagine formato A4. Lo Scholar HD è l'unico prodotto attualmente sul mercato in grado di riconoscere testi stampati in corpo 6 su pagine in formato A3, grazie alla sua fotocamera da 16 Mp, rendendo così possibile la lettura di giornali e libri di grandi dimensioni!



Rapido e Preciso: l'acquisizione automatica intelligente consente di digitalizzare fino a 20 pagine al minuto, alla massima qualità possibile! Ciò significa che un libro potrà essere acquisito e salvato in pochi minuti, invece che in lunghe ore, come accade con gli scanner piani.

L'avanzata ottica fotografica di cui è dotato, inoltre, è in grado di mettere a fuoco all'interno della rilegatura, permettendo di acquisire anche i libri più spessi!!

Zoom ottico a 21x: la maggiorparte delle fotocamere portatili hanno uno zoom ottico di soli 10x; con lo zoom a 21x dello Scholar HD sarete in grado di ingrandire notevolmente gli oggetti più lontani senza la minima perdita di qualità nelle immagini (sgranature).

Leggera e compatta: con un peso di soli 1,2 Kg ed uno spessore di 45 mm, lo Scholar HD è la più piccola e leggera fotocamera portatile HD attualmente presente sul mercato!

Cavo Regolabile: consente di regolare la lunghezza del cavo, in base a quanto sia necessario, eliminando così fastidiosi e disordinati grovigli di cavi dalla scrivania!

Nessuna batteria da ricaricare: la fotocamera dello Scholar HD richiede per funzionare la corrente fornita da una singola porta USB, così che non dobbiate preoccuparvi di ricaricarlo dopo ogni utilizzo.

Accessori Inclusi nella confezione

La confezione del Readit Scholar HD comprende 3 accessori:

 Guida di posizionamento magnetizzata, per consentire una perfetta acquisizione dei documenti anche a chi non vede.

 Zaino imbottito per il trasporto, con una tasca per lo Scholar HD, una per notebook fino a 15,6" ed una per i cavi ed i libri.

 Comode cuffie con sistema di controllo del volume, per ascoltare i propri documenti nella più completa privacy.











Keypad dedicato (opzionale)

 Tastierino tattile USB (opzionale) che fornisce un controllo completo del software readit, lasciandolo in background.

 È possibile controllare la voce di lettura, la navigazione nel testo e l'acquisizione dei documenti, pur mantenendo in primo piano altre applicazioni.

 Il Keypad riesce quindi a migliorare produttività, in quanto è possibile leggere un documento con il Readit e ricevere informazioni da esso, mentre si lavora con un'altra applicazione (es. Microsfot Word, Excel, Outlook, gestionali, ecc).

Specifiche Tecniche

Ingrandimento immegine:	da 0.5x a 50x (su uno schermo da 15.6") - zoom ottico 21x	Ingrandimento doc. acquisiti	da 0.2x a 80x
Risoluzione fotocamera:	da 640 x 480 @ 30 fps fino a I 280 x 720 @ 60 fps	Stabilizzazione dell'immagine:	Ottica e digitale
Area acqusita e precisione:	A3: testi in corpo 6 A4:testi in corpo 4	Risoluzione di Acquisizione	16 mega pixel
Tempo lettura:	10 secondi	Peso:	1.2 kg
Connessioni:	IxUSB 2.0 (2 se viene usato anche il Readit Keypad)	Assorbimento:	meno di 500 mA
Dimens. chiuso (LxPxA):	170 x 280 x 45 mm	Dimens. aperto (LxPxA):	170 x 280 x 360 mm

Requisiti di Sistema

Componenti PC	Minimi	Consigliati
Sistema Operativo:	Windows XP, Vista, 7, 8.1 & 10 a	Windows 7, 8.1 o 10 a 32 or 64
	32 o 64 bit, OS X 10.6 (con VM	bit, OS X 10.6 o superiore (con
	Ware Fusion)	VM Ware Fusion 4 o superiore)
CPU:	Dual core 1.6 Ghz	Intel Core i5 (Dual core)
RAM:	XP: 512MB.Vista, 7, 8.1 & 10: 1.5 GB	XP: IGB. 7, 8.1 & 10: 2 GB
HDD:	600 MB	2GB



Distributore per l'Italia:

la tela del ragno

21100 varese - via Como 26

Tel: 0332/169 05 10 - Web: www.teladelragno.it - Email: info@teladelragno.it